

Garant**APMT 180520 ER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215284 INOX
GTIN	4045197747785
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Hjørneradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180520 ER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		