

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x8 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Antal skift/skær	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	ONMU 05T6 ANER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	3 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		