

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214877 INOX
GTIN	4045197747921
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,17 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,4 mm
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120504 PDER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		