

**Garant****Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 35/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	5
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø $D_c$	35 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Holdeboring-Ø	16 mm
Ø $D_3$	25 mm

Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8