

Garant
Kopifræser 7° positiv, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/5mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212140 35/5
GTIN	4045197750280
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Antal skær Z	5
Samlet længde L _{i alt}	42 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Ø D ₃	25 mm
Skær-Ø D _c	35 mm

Holdegevind M	M16
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8