

Garant**Kopifræser 7° positiv, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212160 35/3 |
| GTIN | 4045197750495 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Sikringskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skær Z | 3 |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Holdegevind M | M16 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Skær-Ø D _c | 35 mm |
| Samlet længde L _{i alt} | 42 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø D ₃ | 23 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Fræser egnet til platteform | rund |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Deling af skærene | ulige |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219805 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219807 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |