

**Garant****Feedking high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z:  
20/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dynamisk** virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindlet**.

**Fordel:**

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	18 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	160 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,85 mm
Antal skær Z	2
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	XD..070308
Udhængslængde L <sub>1</sub>	35 mm
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	27 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,86 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	6 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810