

Garant**RDMT 12T3 MO, HB8520, Type: ST1100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212274 ST1100
GTIN	4045197750860
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDMT 12T3 MO

Type: ST1100

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDMT 12T3 MO
Type	ST1100
Skæremateriale	HM
Type	HB8520
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning