

**Garant****HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122808 4      |
| GTIN                | 4045197753748 |
| Artikelklasse       | 11E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**DLC-belægning**  $sp^2$  af nyeste generation med **lav friktionskoefficient** giver en **fremragende spåntransport**. Til **high performance-bearbejdning** af **aluminiummaterialer**. **Høj flugtningsnøjagtighed** og **rundhed i boringen** takket være **6 føringsfaser**.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122809**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122808 + 129100HE**.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Norm  | Fabriksstandard |
| Antal skær Z                                | 2               |
| Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,35 mm/o       |
| Spånnotlængde $L_c$                         | 43 mm           |
| Skafttolerance                              | h6              |
| Skaft-Ø $D_s$                               | 6 mm            |
| Samlet længde L                             | 81 mm           |
| Tolerance, nom. Ø                           | h7              |
| Nominel Ø $D_c$                             | 4 mm            |
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$         | 37 mm           |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Belægning            | DLC                |
| Skæremateriale       | HM                 |
| Udførelse            | 8xD                |
| Type                 | W                  |
| Spidsvinkel          | 135 grader         |
| Skaft                | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling     | Ja, med 25 bar     |
| Spåntagningsstrategi | HPC                |
| Semi-standard        | ja                 |
| Farvering            | gul                |
| Produkttype          | Spiralbor          |

## Brugerdata

|                              | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet     | 325 m/min      | N        |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet     | 360 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                 | egnet     | 315 m/min      | N        |
| PMMA akryl                   | egnet     | 135 m/min      | N        |
| PEEK                         | egnet     | 110 m/min      | N        |
| PVDF GF20                    | egnet     | 80 m/min       | N        |
| PA 66 GF30                   | egnet     | 70 m/min       | N        |
| PEEK GF30                    | egnet     | 60 m/min       | N        |
| PTFE CF25                    | egnet     | 70 m/min       | N        |
| Cu                           | egnet     | 140 m/min      | N        |
| CuZn                         | egnet     | 160 m/min      | N        |
| GFK                          | egnet     | 70 m/min       | N        |
| CFK                          | egnet     | 70 m/min       | N        |
| våd, maksimal                | egnet     |                |          |

våd, minimal  
**Services**

egnet

Skafslibning Type HE

129100 HE