

**Garant****HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 16,8mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122306 16,8   |
| GTIN                | 4045197751997 |
| Artikelklasse       | 11E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**DLC-belægning**  $sp^2$  af nyeste generation med **lav friktionskoefficient** giver en **fremragende spåntransport**. Til **high performance-bearbejdning** af **aluminiummaterialer**. **Høj flugtningsnøjagtighed** og **rundhed i boringen** takket være **6 føringsfaser**.

Str. 1 - 1,5 med 4 føringsfaser.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122307**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122306 + 129100HE**.

**Teknisk beskrivelse**

|   |            |
|---|------------|
| Samlet længde L                             | 123 mm     |
| Spånnotlængde $L_c$                         | 73 mm      |
| Skafttolerance                              | h6         |
| Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,7 mm/o   |
| Skaft-Ø $D_s$                               | 18 mm      |
| Tolerance, nom. Ø                           | h7         |
| Antal skær Z                                | 2          |
| Norm  | DIN 6537 K |
| Nominel Ø $D_c$                             | 16,8 mm    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub> | 47,8 mm            |
| Belægning                                    | DLC                |
| Skæremateriale                               | HM                 |
| Udførelse                                    | 4xD                |
| Type   | W                  |
| Spidsvinkel                                  | 135 grader         |
| Skaft  | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling                             | Ja, med 25 bar     |
| Spåntagningsstrategi                         | HPC                |
| Semi-standard                                | ja                 |
| Farvering                                    | gul                |
| Produkttype                                  | Spiralbor          |

## Brugerdata

|                              | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet     | 360 m/min      | N        |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet     | 400 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                 | egnet     | 350 m/min      | N        |
| PMMA akryl                   | egnet     | 150 m/min      | N        |
| PEEK                         | egnet     | 120 m/min      | N        |
| PVDF GF20                    | egnet     | 90 m/min       | N        |
| PA 66 GF30                   | egnet     | 80 m/min       | N        |
| PEEK GF30                    | egnet     | 70 m/min       | N        |
| PTFE CF25                    | egnet     | 80 m/min       | N        |
| Cu                           | egnet     | 160 m/min      | N        |
| CuZn                         | egnet     | 200 m/min      | N        |
| GFK                          | egnet     | 80 m/min       | N        |
| CFK                          | egnet     | 80 m/min       | N        |

|              |       |
|--------------|-------|
| våd, maximal | egnet |
| våd, minimal | egnet |

**Services**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Skaftslibning Type HE | 129100 HE |
|-----------------------|-----------|