

**Garant****RDHW 0702 MOT, HB7525, Type: ST900**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212211 ST900
GTIN	4045197761231
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,18 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 0702 MOTN

Type: ST900

## Teknisk beskrivelse

Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 0702 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7525
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,18 mm
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	200 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		