

Garant**RDHW 12T3 MOT, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212271 ST900
GTIN	4045197761255
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHW 12T3 MOTN

Type: ST900

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHW 12T3 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7525
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning