



Gevindskære-hurtigskiftepatron, BT 40, Gevindskæreområde: M14-33



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 – 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-2

Længdeudligning, tryk: 20 mm

Længdeudligning, træk: 20 mm

Udvendig Ø D: 78 mm

Indv. Ø D₁: 48 mm

Udragende længde, A-mål: 162,5 mm

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, træk	20 mm
-----------------------	-------

Indv. Ø D ₁	48 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Gevindskæreområde	M14 – M33
Længdeudligning, tryk	20 mm
Udragende længde, A-mål	162,5 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335640 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335640 18
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335640 16
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
	335440 22

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 22 mm

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 308605 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm 335440 11

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 308785 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus
40 308740 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm 335640 11

AntræksbolteForm A Passer til konus 40 308600 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 308795 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 18 mm 335440 18

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 308650 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 28 mm 335640 28

Antræksboltetætnet Passer til konus 40 308660 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M 308670 40M

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 308610 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 28 mm 335440 28

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 308615 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 20 mm 335640 20

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 22 mm 335640 22

Antræksbolteform B Passer til konus 40 308640 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 16 mm 335440 16

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 308620 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40 308720 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335440 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335640 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335440 25
Spændenøgler til anræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Anræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændenøgler til anræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335640 25
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335440 20
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335440 14