

Garant**Fræsevendeplatte Ø 8 mm, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Type: HB7520

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Type	HB7520
Hjørneradius	0,5 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,5 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,15 mm

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning