

Garant**Fræsevendeplatte Ø 10 mm, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212711 ALU
GTIN	4045197761538
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Type: HU7810

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Type	HU7810
Hjørneradius	0,5 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,5 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,2 mm

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning