


**Garant****Fræsevendeplatte Ø 12 mm, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding  $f_z$  i stål  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Type: HB7520

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Type	HB7520
Hjørneradius	2 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	2 mm
Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,25 mm

Tilspænding $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning