


Garant**Fræsevendeplade Ø 10 mm Highfeed, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

- Radius-, rundløbsnøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.
- Skiftenøjagtighed fra plade til plade: $\pm 0,025$ mm.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed“ til større tilspændinger.

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Type: HB7530

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,5 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm

Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,4 mm
Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning