


**Garant****Fræsevendeplatte Ø 12 mm Highfeed, Type: ALU****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212752 ALU    |
| GTIN                | 4045197761866 |
| Artikelklasse       | 21A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagingshåndbogen nr. 110020.

- Radius-, rundløbsnøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.
- Skiftenøjagtighed fra plade til plade:  $\pm 0,025$  mm.

**Anvendelse:**

Torus-platter „**Highfeed**” til større tilspændinger.

Tilspænding  $f_z$  i stål  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm

Type: HU7830

**Teknisk beskrivelse**

|   |        |
|---|--------|
| Type  | ALU    |
| Type  | HU7830 |
| Skæremateriale                                  | HM     |
| Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$           | 0,6 mm |
| Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$   | 1,4 mm |
| Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner | 0,5 mm |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Tilspænding $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,6 mm                        |
| Antal skift/skær                                  | 1                             |
| Produkttype                                       | Vendeskærsplatte til fræsning |