


**Garant****Fræsevendeplatte Ø 16 mm Highfeed, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

- Radius-, rundløbsnøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.
- Skiftenøjagtighed fra plade til plade:  $\pm 0,025$  mm.

**Anvendelse:**

Torus-platter „Highfeed“ til større tilspændinger.

Tilspænding  $f_z$  i stål  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm

Type: HU7830

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Type	HU7830
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,6 mm

Tilspænding $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning