

**Kort borepatron Form A, SK 30, Spændeområde: 0,5-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Artikelklasse	33W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Spændeområde	0,5 - 13 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	111 mm
Adapter	SK 30
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 µm
Produkttype	Kort borepatron

