



## Kort borepatron Form A, BT 30, Spændeområde: 0,5-13mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Artikelklasse	33W

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

**Leveringsomfang:**

Inkl. spændenøgle.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	96 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Spændeområde	0,5 - 13 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	BT 30
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 µm
Produkttype	Kort borepatron

---

**Tilbehør**

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 4 mm	627481 4
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30