

Garant**Kort borepatron Form F, HSK-F 63, Spændeområde: 0,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Artikelklasse	33W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$.**Leveringsomfang:**Inklusive **spændenøgle** med T-greb.**Teknisk beskrivelse**

Type	standard
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udragende længde, A-mål	102 mm
Udvendig \varnothing D	57 mm
Adapter	HSK-F 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Form	F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Skruetrækker til Torx®, kort, med T-greb Torx®-profil TX25	625221 TX25
--	-------------