

Garant**Krympepatron, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302225 12
GTIN	2050001838971
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Adapter	SK 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30	308785 30
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308765 30
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30	308760 30
Antræksbolt tætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
	302412 25/12

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/12 mm

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm

354240 6-12