

**Garant****Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303465 3
GTIN	4045197762306
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

**Anvendelse:**

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,5 mm
L <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Adapter	BT 40 A = 120
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40