

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303465 12
GTIN	4045197762368
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	25,8 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	18 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Adapter	BT 40 A = 120
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40