



## Stereomikroskop Lynx EVO, Type: ERGO



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491865 ERGO
GTIN	2050001956767
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Okularløst stereomikroskop til betragtning og analyse af dine komponenter og prøver i 3D. Den patenterede Dynascope® stereooptik frembringer et tredimensionelt billede i førsteklasses kvalitet. Den unikke, okularløse optik i Lynx EVO giver brugeren mulighed for at indtage en behagelig arbejdsstilling og dermed arbejde betydeligt mere effektivt.

- **Det modulære design tillader tilpasning til individuelle anvendelser.**
- **Forstørrelsen er trinløs fra 6× – 60× og kan med yderligere objektiver øges til 120×.**
- **Fleksible stativvarianter**
- **Ergo-stativ. Kompakt størrelse til små arbejdsområder. Udsædvanligt god stabilitet ved kraftige forstørrelser.**
- **Multi-Axis-søjlestander. Præcis og robust, ideel til industrielle applikationer, hvor der er behov for en så stor arbejdsflade som muligt.**
- **Stor arbejdsafstand gør bearbejdning af komponenter ubesværet.**
- **Førsteklasses ergonomi. En lige, naturlig kropsholdning gør arbejdet mindre trættende; ingen begrænsning af hovedbevægelsen og mærkbart mindre anstrengelse af øjnene.**
- **Høj billedkvalitet takket være farveægte billeder i højopløsning, detaljerige, høj kontrast.**

8-punkts LED-ringlys med lysstyrkeregulering og integreret drejelig spredelinse.

#### Anvendelse:

Kan anvendes alle steder i produktion og ved inspektion, hvor der kræves stor arbejdsafstand og høj billedkvalitet. Til behandling under mikroskop. Giver mulighed for længerevarende brug, fordi den ikke er trættende at arbejde med. Ideel også til personer med briller.

**Leveringsomfang:**

Inklusive projiceringshoved med objektiv og zoomenhed 10 : 1. LED-belysning, lysdæmper. Bordstativ med aftagelig objektholder.

**Specialtilbehør:**

Smart Cam (med software) Nr. 491867, stregskalaer.

Flere objektiver (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×) Skydebord 100×100 mm med kunststofoverflade, LED-gennemlys.

---

**Teknisk beskrivelse**

Udhæng, optisk akse	200 mm
Arbejdsafstand	75 mm
Forstørrelse (x gange)	6 - 60
Stativ	bordstativ
Producentbetegnelse	EVO501
Vægt	15,3 kg
Objektiv (x gange)	1,0
Nominel spænding	100 - 240 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Mikroskop uden okular