



Stereomikroskop Lynx EVO med LED-vinkeloptik, Type: ERGO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491866 ERGO
GTIN	2050001956781
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

Okularløst stereomikroskop til betragtning og analyse af dine komponenter og prøver i 3D. Den patenterede Dynascope® stereooptik frembringer et tredimensionelt billede i førsteklasses kvalitet. Den unikke, okularløse optik i Lynx EVO giver brugeren mulighed for at indtage en behagelig arbejdsstilling og dermed arbejde betydeligt mere effektivt.

- **Det modulære design tillader tilpasning til individuelle anvendelser.**
- **Forstørrelsen er trinløs fra 6× – 60× og kan med yderligere objektiver øges til 120×.**
- **Fleksible stativvarianter**
- **Ergo-stativ. Kompakt størrelse til små arbejdsområder. Udsædvanligt god stabilitet ved kraftige forstørrelser.**
- **Multi-Axis-søjlestander. Præcis og robust, ideel til industrielle applikationer, hvor der er behov for en så stor arbejdsflade som muligt.**
- **Stor arbejdsafstand gør bearbejdning af komponenter ubesværet.**
- **Førsteklasses ergonomi. En lige, naturlig kropsholdning gør arbejdet mindre trættende; ingen begrænsning af hovedbevægelsen og mærkbart mindre anstrengelse af øjnene.**
- **Høj billedkvalitet takket være farveægte billeder i højopløsning, detaljerige, høj kontrast.**

360° vinkeloptik til panoramavisning med **forbedret betragtning af detaljer** og inspektion af skjulte detaljer på

Iodrette dele. Problemfrit skift mellem skrå blikvinkel og almindelig, lodret blikvinkel.

Anvendelse:

Kan anvendes alle steder i produktion og ved inspektion, hvor der kræves stor arbejdsafstand og høj billedkvalitet. Til behandling under mikroskop. Giver mulighed for længerevarende brug, fordi den ikke er trættende at arbejde med. Ideel også til personer med briller.

Leveringsomfang:

Inklusive projiceringshoved med objektiv og zoomenhed 10 : 1. LED-belysning, lysdæmper. Bordstativ med aftagelig objektholder.

Specialtilbehør:

Smart Cam (med software) Nr. 491867, stregskalaer. Skydebord 100×100 mm med kunststofoverflade, LED-gennemlys.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	EVO503
Stativ	bordstativ
Vægt	15,3 kg
Udhæng, optisk akse	200 mm
Arbejdsafstand ved skrå blikvinkel	35,5 mm
Arbejdsafstand ved lodret blikvinkel	56,5 mm
Forstørrelse (x gange) ved skrå blikvinkel	4,2 - 42
Forstørrelse (x gange) ved lodret blikvinkel	6,8 - 68
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	100 - 240 V
Produkttype	Mikroskop uden okular