

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300470 20
GTIN	4045197762832
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

- **Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min⁻¹) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.**
- **Gennemgang boret op.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
Til ER-spændetænger	20

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	20
Udvendig Ø D	34 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
Spænde-Ø D ₁	1-13 mm
Adapter	SK 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308911 5
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308911 1
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændetangssæt, 12 dele, 2-13mm	309016
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308916 8
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309406 9
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308930 2
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308911 13
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spændemøtrik Til ER 20	309580 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308916 3
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308916 12
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308911 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308916 9
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spændetangssæt, 7 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mmmed tætning	309018
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308916 10
ER-spændemøtriktil HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308911 8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309406 4
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308930 3
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308916 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spændetangssæt, 12 dele, 2-13mm	309200
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308916 4
Antræksboltetætning, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40	309610 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308930 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætning Passer til konus 40	308700 40
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 20	309745 20
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætning Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308930 11