

Garant**Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 120, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301035 32
GTIN	4045197762887
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	32 mm
Fræsedornslængde L ₄	24 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udvendig Ø D	78 mm

Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
	308802 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm

309860 32

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308660 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm

309860 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm

309840 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm

309840 32

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40