

Garant**Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 120, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301135 32
GTIN	4045197762931
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udvendig Ø D	78 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Fræsedornslængde L ₄	24 mm

passende specialnøgle nr. 309840	32
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50

Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50