

Garant**Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 120, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301135 40
GTIN	4045197762948
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	89 mm
Fræsedornslængde L ₄	27 mm

Dorn-Ø d ₁	40 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Fræerspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Fræerspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50

Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50