

Garant**Krympepatron 3°, slank, HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308318 3
GTIN	4045197762634
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

Afbalanceringsgrad 2,5 / 25000 min⁻¹. Mit RFID/balluffchip-boring.

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	9 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Underskab	354290
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3