

Garant**Borestang, højre, Skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273914 25
GTIN	4045197763136
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	30,5 mm
Pladehøjde L_2	11,5 mm
Vendeplatteskrue	279815 13
Midterforskydning L_3	17,5 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 13	279815 13
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500