

Garant**Borestang, Venstre, Skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273915 25
GTIN	4045197763167
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	30,5 mm
Vendeplatteskrue	279815 13
Pladehøjde L_2	11,5 mm
Samlet længde L	250 mm
Midterforskydning L_3	17,5 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
---	-------------

Klemmeskrue Type 13

279815 13

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500