

Garant**Borestang, Venstre, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273915 32
GTIN	4045197763174
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Pladehøjde L_2	15 mm
Vendeplatteskrue	279815 13
Midterforskydning L_3	23 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 13	279815 13
---------------------	-----------

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15