

**Garant****Borestang, Venstre, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273915 32
GTIN	4045197763174
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Bemærk:**

Til **højre holdere** skal du anvende **højre platter**, til **venstre holdere** skal du anvende **venstre platter**.

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Pladehøjde $L_2$	15 mm
Vendeplatteskrue	279815 13
Midterforskydning $L_3$	23 mm
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 13	279815 13
---------------------	-----------

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500