

**Garant****Krympepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303405 4
GTIN	4045197763600
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Adapter	BT 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Underskab	354290
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5