

**ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-Ø d: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308918 4
GTIN	4045197763785
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

**Bemærk:**

Spændediameter-brodannelsen er henholdsvis op til 0,5 mm mindre.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	4 mm
Adapter	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4008E
Udvendig Ø D	11,3 mm
Samlet længde L	18 mm
Produkttype	Spændehoved

