

**Garant****CNMG 160616, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning