

**Garant****CNMM 160616, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 160616 HB7020 Type: HB7020  
Spånbryder: SR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SR
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,6 mm

Skæredybde $a_p$	2 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning