

**Garant****SNMG 150608, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 150608 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7020
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150608
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning