

Garant**SNMG 190624, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190624 HB7020 Hjørneradius: 2,4 mm

Type: HB7020

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Spånryder	SG
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning