

Garant**Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 3,5Nm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 211750 3,5 |
| GTIN | 4045197764294 |
| Artikelklasse | 21B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

Funktion:

Når momentet nås, udløses skruetrækker både **hørbart og mærkbart**. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

I forbindelse med **1/4 tomme bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, f.eks. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Leveres **uden** bit.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Målenøjagtighed, moment | ±10 % |
| Klingelængde | 50 mm |
| Indstillet moment | 3,5 Nm |
| Bitholder | D 6,3 |
| Bitholder | F 6,3 |
| Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme |
| Målemetode | Moment |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar |
| Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Samlet længde L | 107 mm |
| Feedback | udløsning |
| Indstilling af udløsningsværdi | forudindstillet |
| Tilspændingsretning | Højrespænding |
| Data, kan logges | nej |
| Udløsningsindikering | akustisk |
| Udløsningsindikering | haptisk |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Produkttype | Momentskruetrækker |

Tilbehør

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til
momentskruetrækkere

659964