

Garant**ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 40 A = 130, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300652 11
GTIN	4045197764317
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveres som standard med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	16 mm
Spændeområde	0,5 - 7 mm
Til ER-spændetænger	11 mm
passende spændenøgle nr. 309740	11
Udragende længde, A-mål	130 mm
Nyttelængde L _N	101 mm

Spænde-Ø D ₁	1-7 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Nøgler til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 11	309740 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8