

**Garant****Trinbor HSS, TiAlN, Skær-Ø: 12-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118324 12-20
GTIN	4045197764379
Artikelklasse	11C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.  
Spiraliseret trinbor for optimal spåntransport og højeffektiv belægning giver høj slidstyrke.

**Anvendelse:**

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

**Teknisk beskrivelse**

Boretrin stigende med	1 mm
Trindhøjde	4 mm
Samlet længde	75 mm
Skaft-Ø	9 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	12 - 20 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		