

Garant**Trinbor HSS, TiAlN, Skær-Ø: 20-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118324 20-30
GTIN	4045197764386
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.

Spiraliseret trinbor for optimal spåntransport og højeffektiv belægning giver høj slidstyrke.

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	88 mm
Trindhøjde	4 mm
Boretrin stigende med	1 mm
Skaft-Ø	12 mm
Skær-Ø D_c	20 - 30 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		