



Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 290004 25 |
| GTIN | 4030741317514 |
| Artikelklasse | 29H |

Beskrivelse

Udførelse:

Skaftoverkant = spidshøjde

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.

HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

Click-Pin: Til hurtig og mere sikker udskiftning af rouletteringshjulet.

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------------|
| Skaft, bredde | 20 mm |
| til rouletterings-Ø d ₁ | 25 mm |
| til rouletterings-Ø d ₁ | 20 mm |
| Arbejdsområde | 8 - 200 mm |
| til rouletteringsbredde b | 8 mm |
| Skaft, højde | 20 mm |
| til rouletteringsborings-Ø d ₂ | 6 mm |
| Løbestift | 299910 4 |
| Skæreretning | Venstre og højre |
| Til rouletteringsprofil | RBL 1×BR |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Til rouletteringsprofil | RAA 1×AA |
| Til rouletteringsprofil | RGV30° 1×GE30° |
| Til rouletteringsprofil | RGE30° 1×GV30° |
| Til rouletteringsprofil | RBR 1×BL |
| Produkttype | Rouletteringsværktøj |

Tilbehør

| | |
|-----------------------|----------|
| HM-løbestiftHM Type 4 | 299910 4 |
|-----------------------|----------|