

Garant**Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, Ø DC h8: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114001 2
GTIN	4045197764904
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra stabil og robust som følge af **forstærket kerner diameter**. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Bemærk:

Bor med cylindrisk skaft, **uden spændeflader**

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	2 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/o
Spånnotlængde L_c	24 mm
Norm	DIN 338
Samlet længde L	49 mm
Antal skær Z	2
Nominel Ø D_c	2 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	21 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		