


**Garant****Helprofilplatter 60°, indvendigt højre, HU7315, Stigning: 1,75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270763 1,75
GTIN	4045197765147
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Udførelse:****Helprofilplatte 60°** til indvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6H.**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Gvindstigning	1,75 mm
Indsatstype	højre
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HU7315
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gvindtype	M-LH
Gvindtype	M
Gvindtype	MF

Gevindtype	MF-LH
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
CuZn	egnet	110 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		