

**Garant****Helprofilplatte 55°, udvendig højre, HU7315, Antal gevind pr. tomme: 19****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270804 19
GTIN	4045197765215
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Antal gevind pr. tomme	19
Skæremateriale	HM
Indsatstype	højre
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Vendskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HU7315
Gevindtype	BSP-LH
Gevindtype	BSP
Gevindtype	BSW-LH
Gevindtype	BSW
Gevindtype	G
Gevindtype	G-LH

Flankevinkel	55 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
CuZn	egnet	110 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		